

■光および放射照度プローブのテクニカルデータ

以下の照度、輝度、PAR(光合成有効放射)、放射照度測定用の各プローブは照度・輝度・放射照度計HD2102.11、HD2102.21およびHD2302.01に使用できます。

LP471PHOT 照度測定プローブ

照度測定用プローブ、標準比視感度スペクトル応答、余弦則補正ディフューザ、測定範囲0.10~200・10⁹ lux、CIE n.69 Class B適合、SICRAMモジュール付。

測定範囲(lux)	0.10~199.99	~1999.9	~19999	~199.99・10 ⁹
分解能(lux)	0.01	0.1	1	0.01・10 ⁹
スペクトル範囲	標準比視感度V(λ)に一致			
クラス	B			
校正不確かさ	<4%			
f ₁ (標準比視感度V(λ)に一致)	<6%			
f ₂ (余弦則に準ずる応答)	<3%			
f ₃ (直線性)	<1%			
f ₄ (測定器読み誤差)	<0.5%			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
α(温度係数)	<0.05%/K			
f ₆ (T)	<1%			
1年後のドリフト	<1%			
動作温度	0~50℃			
基準規格	CIE n.69 - UNI11142 class B			




LP471PAR 葉緑素帯PAR測定用光量子放射プローブ

葉緑素帯PAR(光合成有効放射、400~700nm)測定用光量子放射プローブ、余弦則補正ディフューザ、測定範囲0.1~10・10⁹ μmol/m²s、SICRAMモジュール付。

測定範囲(μmol/m ² s)	0.1~199.99	200.0~1999.9	2000~10000
分解能(μmol/m ² s)	0.01	0.1	1
スペクトル範囲	400~700nm		
校正不確かさ	<5%		
f ₂ (余弦則に準ずる応答)	<6%		
f ₃ (直線性)	<1%		
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit		
f ₅ (疲労)	<0.5%		
1年後のドリフト	<1%		
動作温度	0~50℃		



代表応答カーブ: PAR




LP471LUM2 輝度測定プローブ

輝度測定用プローブ、標準比視感度スペクトル応答、光角2°、測定範囲1.0~2000・10⁹ cd/m²、SICRAMモジュール付。

測定範囲(cd/m ²)	1.0~1999.9	~19999	~199.99・10 ⁹	~1999.9・10 ⁹
分解能(cd/m ²)	0.1	1	0.01・10 ⁹	0.1・10 ⁹
光角	2°			
スペクトル範囲	標準比視感度V(λ)に一致			
クラス	C			
校正不確かさ	<5%			
f ₁ (標準比視感度V(λ)に一致)	<8%			
f ₃ (直線性)	<1%			
f ₄ (測定器読み誤差)	<0.5%			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
α(温度係数)	<0.05%/K			
f ₆ (T)	<1%			
1年後のドリフト	<1%			
動作温度	0~50℃			
基準規格	CIE n.69 - UNI11142 class C			



代表応答カーブ: 照度 - 輝度




LP471RAD 放射照度測定プローブ

放射照度測定用プローブ、スペクトル範囲400~1050nm、余弦則補正ディフューザ、測定範囲1.0・10⁻⁹~2000W/m²、SICRAMモジュール付。

測定範囲(W/m ²)	1.0・10 ⁻⁹ ~999.9・10 ⁻⁹	1.000 ~19.999	20.00 ~199.99	200.0 ~1999.9
分解能(W/m ²)	0.1・10 ⁻⁹	0.001	0.01	0.1
スペクトル範囲	400~1050nm			
校正不確かさ	<5%			
f ₂ (余弦則に準ずる応答)	<6%			
f ₃ (直線性)	<1%			
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
1年後のドリフト	<1%			
動作温度	0~50℃			




代表応答カーブ: RAD




LP471UVA 放射照度測定プローブ

放射照度測定用プローブ、UVAスペクトル範囲315~400nm、ピーク360nm、余弦則補正石英ディフューザ、測定範囲 $1.0 \cdot 10^{-3} \sim 2000 \text{W/m}^2$ 、SICRAMモジュール付。

測定範囲(W/m^2)	$1.0 \cdot 10^{-3}$ ~999.9 $\cdot 10^{-3}$	1.000 ~19.999	20.00 ~199.99	200.0 ~1999.9
分解能(W/m^2)	$0.1 \cdot 10^{-3}$	0.001	0.01	0.1
スペクトル範囲	315~400nm(ピーク360nm)			
校正不確かさ	<5%			
f ₃ (直線性)	<1%			
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
1年後のドリフト	<2%			
動作温度	0~50℃			



代表応答カーブ: UVA




LP471UVC 放射照度測定プローブ

放射照度測定用プローブ、UVCスペクトル範囲220~280nm、ピーク260nm、余弦則補正石英ディフューザ、測定範囲 $1.0 \cdot 10^{-3} \sim 2000 \text{W/m}^2$ 、SICRAMモジュール付。

測定範囲(W/m^2)	$1.0 \cdot 10^{-3}$ ~999.9 $\cdot 10^{-3}$	1.000 ~19.999	20.00 ~199.99	200.0 ~1999.9
分解能(W/m^2)	$0.1 \cdot 10^{-3}$	0.001	0.01	0.1
スペクトル範囲	220~280nm(ピーク260nm)			
校正不確かさ	<5%			
f ₃ (直線性)	<1%			
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
1年後のドリフト	<2%			
動作温度	0~50℃			



代表応答カーブ: UVC




LP471UVB 放射照度測定プローブ

放射照度測定用プローブ、UVBスペクトル範囲280~315nm、ピーク305nm、余弦則補正石英ディフューザ、測定範囲 $1.0 \cdot 10^{-3} \sim 2000 \text{W/m}^2$ 、SICRAMモジュール付。

測定範囲(W/m^2)	$1.0 \cdot 10^{-3}$ ~999.9 $\cdot 10^{-3}$	1.000 ~19.999	20.00 ~199.99	200.0 ~1999.9
分解能(W/m^2)	$0.1 \cdot 10^{-3}$	0.001	0.01	0.1
スペクトル範囲	280~315nm(ピーク305nm)			
校正不確かさ	<5%			
f ₃ (直線性)	<2%			
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
1年後のドリフト	<2%			
動作温度	0~50℃			



代表応答カーブ: UVB



LP471P-A 照度・輝度測定プローブ(2センサ複合タイプ)

標準比視感度スペクトル応答による照度(lux)測定およびUVAスペクトル域315~400nm(ピーク360nm)放射照度測定用複合プローブ、余弦則補正ディフューザ(両センサ)、照度測定範囲 $0.3 \sim 200 \cdot 10^3 \text{lux}$ 、放射照度測定範囲 $1.0 \cdot 10^{-3} \sim 2000 \text{W/m}^2$ 、 $\mu\text{W/lumen}$ によるUVA放射照度:照度の比率(美術館で有用な要素)の提供、SICRAMモジュール付。

照度

測定範囲(lux)	0.3~199.9	~1999.9	~19999	~199.99 $\cdot 10^3$
分解能(lux)	0.01	0.1	1	$0.01 \cdot 10^3$
スペクトル範囲	標準比視感度V(λ)に一致			
クラス	B			
校正不確かさ	<4%			
f ₁ (標準比視感度V(λ)に一致)	<6%			
f ₂ (余弦則に準ずる応答)	<3%			
f ₃ (直線性)	<1%			
f ₄ (測定器読み誤差)	<0.5%			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
α(温度係数)	<0.05%/K			
f ₆ (T)	<1%			
1年後のドリフト	<1%			
動作温度	0~50℃			
基準規格	CIE n.69 - UNI11142 class B			

UVA放射照度

測定範囲($\mu\text{W/cm}^2$)	0.10~199.99	~1999.9	~19999	~199.99 $\cdot 10^3$
分解能($\mu\text{W/cm}^2$)	0.01	0.1	1	$0.01 \cdot 10^3$
スペクトル範囲	315~400nm(ピーク360nm)			
校正不確かさ	<5%			
f ₂ (余弦則に準ずる応答)	<6%			
f ₃ (直線性)	<1%			
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
1年後のドリフト	<2%			
動作温度	0~50℃			




LP471SILICON-PYRA 全天日射量測定プローブ

全天日射量測定用プローブ、スペクトル範囲400~1100nm、測定範囲0~2000W/m²、SICRAMモジュール付。全天日射計LPPYRA10(クラスA)、LPPYRA02(クラスB)、LPPYRA03(クラスC)もSICRAMモジュールおよびケーブルを装備してポータブル測定器に使用できます。

測定範囲(W/m ²)	0 ~999.9・10 ⁻³	1.000 ~19.999	20.00 ~199.99	200.0 ~1999.9
分解能(W/m ²)	0.1・10 ⁻³	0.001	0.01	0.1
スペクトル範囲	400nm~1100nm			
校正不確かさ	<3%			
f ₂ (余弦則に準ずる 応答)	<3%			
f ₃ (直線性)	<1%			
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
1年後のドリフト	<2%			
動作温度	0~50℃			



代表応答カーブ




LP471BLUE 青色スペクトル帯放射照度測定プローブ

青色スペクトル帯放射照度測定(W/m²)プローブ。フォトダイオード、フィルタ、余弦則補正ディフューザで構成。当プローブのスペクトル応答カーブにより、スペクトル範囲380~550nmにおける、青色光に起因する損傷(ACGIH/ICNIPP標準によるB(λ)カーブ)に対して有効な放射測定が可能。このスペクトル域の放射光は網膜に対する光化学的損傷を生じさせます。他の用途は新生児黄疸治療で使用される青色光放射のモニタリング。測定範囲1.0・10⁻³~2000W/m²、SICRAMモジュール付。

測定範囲(W/m ²)	1.0・10 ⁻³ ~999.9・10 ⁻³	1.000 ~19.999	20.00 ~199.99	200.0 ~1999.9
分解能(W/m ²)	0.1・10 ⁻³	0.001	0.01	0.1
スペクトル範囲	380nm~550nm 青色光損傷アクションカーブB(λ)			
校正不確かさ	<10%			
f ₂ (余弦則に準ずる 応答)	<6%			
f ₃ (直線性)	<3%			
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
1年後のドリフト	<2%			
動作温度	0~50℃			



代表応答カーブ




LP471A-UVeff 有効総放射(2センサ複合タイプ)

UVアクションカーブ(CEI EN60335-2-27)準拠の重み付けによる有効総放射(W/m²)測定。複合2センサによる250~400nm域有効総放射の正確な測定、複合2センサとも余弦則補正ディフューザ付。プローブは有効総放射(E_{eff})、UV-BC有効放射、UVA放射照度測定データを提供。有効総放射測定範囲0.010~20W/m²、B,C有効放射測定範囲0.010~20W/m²、UVA放射照度測定0.1~2000W/m²、SICRAMモジュール付。

有効総放射	
測定範囲(W/m ²)	0.010~19.999
分解能(W/m ²)	0.001
スペクトル範囲	紅斑測定UVアクションカーブ(250~400nm)
校正不確かさ	<15%
f ₃ (直線性)	<3%
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit
f ₅ (疲労)	<0.5%
1年後のドリフト	<2%
動作温度	0~50℃
UVA放射照度	
測定範囲(W/m ²)	0.1~1999.9
分解能(W/m ²)	0.1
スペクトル範囲	315~400nm
UV-BC有効放射照度	
測定範囲(W/m ²)	0.010~19.999
分解能(W/m ²)	0.001
スペクトル範囲	250~315nm



代表応答カーブ



LP471UVBC 放射照度測定プローブ

放射照度測定用プローブ、UVBCスペクトル範囲210~355nm、ピーク265nm、余弦則補正クォーツディフューザ、測定範囲1.0・10⁻³~2000W/m²、SICRAMモジュール付。

測定範囲(W/m ²)	1.0・10 ⁻³ ~999.9・10 ⁻³	1.000 ~19.999	20.00 ~199.99	200.0 ~1999.9
分解能(W/m ²)	0.1・10 ⁻³	0.001	0.01	0.1
スペクトル範囲	210nm~355nm(ピーク265nm)			
校正不確かさ	<7%(校正、254nmにて)			
f ₃ (直線性)	<2%			
f ₄ (測定器読み誤差)	±1digit			
f ₅ (疲労)	<0.5%			
1年後のドリフト	<2%			
動作温度	0~50℃			



代表応答カーブ: UVBC

