

FHD モニタで観察する



SKM-Z200C-FHD2

ズーム式マイクロスコープ

HDMI
接続

319,000円 (税込 350,900円)

*1920x1080P高解像度
高倍率においても作動距離60mmを確保

光学倍率	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
モニタ上の倍率 21.5"(FHD)	85	170	255	340	425	510
観察範囲 (約mm)	5.50x3.09	2.75x1.55	1.83x1.03	1.38x0.77	1.10x0.62	0.92x0.52

作動距離：60mm

SKL-D コンバージョンレンズx0.5使用時、観察範囲は倍に、
SKL-E コンバージョンレンズx2.0使用時、観察範囲は半分になります。

コンバージョンレンズは別売です

SKL-D コンバージョンレンズ x0.5 ¥27,000(税込¥29,700)
取付時モニタ倍率x42.5~x255(作動距離110mm)

SKL-E コンバージョンレンズ x2.0 ¥34,000(税込¥37,400)
取付時モニタ倍率x170~x1020(作動距離26mm)



*モニタ&ケーブルは
セットに含まれません

SKM-Z300C-FHD2

ズーム式マイクロスコープ

HDMI
接続

278,000円 (税込 305,800円)

*1920x1080P高解像度
作業しやすい作動距離88mm、顕微鏡作業に最適

光学倍率	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0
モニタ上の倍率 21.5"(FHD)	42.5	63.75	85	127.5	170
観察範囲 (約mm)	11.0x6.2	7.3x4.1	5.5x3.1	3.7x2.1	2.7x1.5

作動距離：88mm

SKL-B コンバージョンレンズx0.5使用時、観察範囲は倍に、
SKL-A コンバージョンレンズx2.0使用時、観察範囲は半分になります。

コンバージョンレンズは別売です

SKL-B コンバージョンレンズ x0.5 ¥19,000(税込¥20,900)
取付時モニタ倍率x21.25~x85(作動距離150mm)

SKL-A コンバージョンレンズ x2.0 ¥19,000(税込¥20,900)
取付時モニタ倍率x85~x340(作動距離32mm)



*モニタ&ケーブルは
セットに含まれません

SKM-Z200C-FHD2 SKM-Z300C-FHD2

マイクロスコープ基本セット内容

- ・ズームレンズ (SKL-Z200C又はSKL-Z300C)
- ・LEDリングライト照明 (SKLS-A)
- ・粗動ホルダ (SKS-HOLD-A)
- ・フルハイビジョンカメラ (ACアダプター付属)
- ・顕微鏡スタンド400 (SKS-ST400A)
- ・拡散フィルター

FHDカメラ仕様

撮像素子 : 1/2.8" 2.16Mega pixel カラー-CMOS
出力画素数 : 1920 (H) x 1080 (V)
走査方式 : プロGRESSIVE

ビデオ出力 : DVI 1.0準拠 (HDMIコネクタ接続)
電源入力電圧 : +9~+15Vdc (Typical:+12Vdc)
動作温度&湿度 : 温度 : 0~39°C 湿度 : 20~85%RH (結露無きこと)