

LED 金属顕微鏡

¥680,000 +税

NEW



正立三眼金属顕微鏡

BA310 MET-T

**ADVANCED
METALLURGICAL
MICROSCOPE**

正立三眼金属顕微鏡

BA310MET-T



定価 ¥ 680,000+税

性能

倍率 50×～1000×
対物レンズ LWD(長作動距離)レンズ搭載
20×(W.D. 8.1 mm) 50×(W.D. 8.2 mm)
大型ステージ 移動距離 150 × 100 mm
LED照明 落射12V3W/透過6V3W
※オプションによりハロゲン照明取付可

| | |
|---------|--|
| 形名 | BA310MET-T |
| Cat No. | 114-915 |
| 総合倍率 | 50×～500×(50×, 100×, 200×, 500×) (オプションにより1000×) |
| 接眼レンズ | WF10×/22 mm マイクロメータ取付枠付(25 mm径) |
| 対物レンズ | LWD(長作動距離) 5×, 10×, 20×, 50× |
| 鏡筒 | 三眼30°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径 30 mm |
| 焦準装置 | ラックピニオン式粗動 微動 ステージ上下動式 |
| レボルバ | 明視野 5個穴 |
| ステージ | 大型XYステージ(6×4インチ) 移動距離 150 × 100 mm 右ハンドルステージ ガラスプレート |
| 照明装置 | LED照明 落射 3W 透過 3W |
| 大きさ・重さ | 約 W300 × D508 × H465 mm ・約 11 kg |

オプション・その他

- ・Cマウントアダプタ(1×, 0.5×, 0.65×)
- ・LWD対物レンズ 100×(W.D. 2.0 mm)
- ・偏光観察用アナライザ/ポラライザ
- ・フィルタ(ブルー/グリーン/イエロー)
- ・ハロゲンランプ

照明装置



- ・透過/落射 LED光源内蔵モデル
透過6V/3W 落射12V3W 色温度6000Kを搭載
長寿命+省エネルギーです。



- ・落射光源は光量調整用手元スイッチ(標準付属)で
光量調節が行えます。

ステージ



- ・半導体素子観察も可能な大型ステージを標準装備
移動距離150 mm×100 mmで大きな試料も観察可能

技術的なご相談は コールセンター ☎ 0120-376-673 FAX 03-6861-9419 E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <http://www.shimadzu-rika.co.jp/>

支店・営業所 東京 TEL 03-5626-0210 札幌 TEL 011-758-0788
仙台 TEL 022-380-8950 名古屋 TEL 052-571-9166
大阪 TEL 06-6375-2551 広島 TEL 082-504-6120
福岡 TEL 092-271-1418

海外ビジネス推進部 TEL 03-6861-9401

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-1-8
TEL 03-5626-6600 FAX 03-5626-6610